


开关阀 HEE-1/8-D-MINI-24

订货号: 165068

FESTO



数据表

特性	值
工作压力	2.5 bar...16 bar
线圈的特性参数	24 V DC: 3.0 W
允许的电压波动	+/- 10 %
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
材料说明	RoHS 合规
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
输出口空气纯净度等级	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
电气接口	类型 C 插头 符合 DIN EN 175301-803 标准