



# 漫反射光传感器 SOEG-RT-M18-NS-S-L

产品代号: 165341

FESTO



## 技术参数

特性	值
符合标准	DIN EN 60947-5-2
短路强度	脉冲调制
光的类型	红外线
测量方式	漫反射式传感器
切换元件功能	亮切换
极性容错保护	对于所有的电接口
设定范围低端极限值	20 mm
调节范围的上限	430 mm
设定选项	电位计
功能储备显示	黄色 LED (无闪烁)
工作状态显示	黄色 LED
最大切换频率	250 Hz
工作电压范围 DC	10 ... 30 V
无效电流	35 mA
最大输出电流	200 mA
残余纹波	10 %
开关输出	NPN
电压降	1.8 V
CE 标志	nach EU-EMV-Richtlinie
耐腐蚀等级 CRC	2
防护等级	IP65
环境温度	-5 ... 55 °C -5 ... 55 °C
紧固扭矩	20 Nm
产品重量	85 g
工作范围	0 ... 430 mm
电连接	插头 M12x1 3针
安装类型	带锁定螺母
锁紧螺母的材料信息	黄铜 镀铬
外壳的材料信息	黄铜 镀铬