


发射器 SOEG-S-Q30-S-L

产品代号: 165353
将被停止供应的产品

将停止供货的产品，
供货至2020。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

特性	值
符合标准	EN 60947-5-2
授权	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
材料备注	不含有黄铜和PTFE
测量方式	对射式传感器 发射器
光的类型	红外线
环境温度	-25 ... 55 °C
电压降	2 V
工作电压范围 DC	10 ... 30 V
残余纹波	20 %
无效电流	25 mA
极性容错保护	对于所有的电接口
电连接	插头 M8x1 3针
尺寸	30x30x15 mm
安装类型	带通孔
产品重量	18 g
材料信息, 壳体	PBT-加强
调节范围的上限	6 mm
采用弹性电缆安装时的环境温度	-5 ... 55 °C
防护等级	IP65
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响