

光纤电缆 SOEZ-LLG-SE-0,5-M4

订货号: 165357

FESTO



数据表

特性	值
测量方法	对射式传感器 光导
环境温度	-20 °C...160 °C
规格	M4
产品重量	46 g
外壳材料	黄铜 镀铬
设置范围上限	280 mm
移动安装的环境温度	-20 °C...120 °C
防护等级	IP54
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L