


# 压力表

## MA-40-10-1/8-EN-CT

产品代号: 165865

FESTO

带显示装置, 显示单位 bar 和 psi.  
将淘汰的产品, 供货至 2010.



### 技术参数

特性	值
显示范围【bar】	0 ... 10 bar
符合标准	EN 837-1
压力表的额定尺寸	40
设计结构	Bourdon-管压力表
安装类型	线路安装
工作介质	中性液体 中性气体 不含氧 不含乙酰基
工作压力	0 ... 10 bar
可变负载系数	0.66
测量精度等级	2,5
防护等级	IP43
介质温度	-20 ... 60 °C
环境温度	-20 ... 60 °C
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
连接的位置	后侧中心
气动连接	G1/8
与介质接触的材料	黄铜
凸缘螺丝的材料信息	镀镍 黄铜
外壳的材料信息	ABS
观察窗的材料信息	PS
壳体颜色	黑色
产品重量	60 g