

# 重载导轨

## HD-40- -

产品代号: 170027


FESTO

### 可配置

要进行配置，必须先将产品加入到购物篮中

数据页上所给出的技术参数和相关的附件不一定完全与本产品相匹配，具体要看配置情况

将停产的产品，供货至 2009.



典型表现

## 技术参数

~ConfIndependentDatasheet

| 特性              | 值               |
|-----------------|-----------------|
| 尺寸              | 40              |
| 行程              | 10 ... 2,110 mm |
| 装配位置            | 任何              |
| 导向              | 循环滚珠轴承导向        |
| 设计结构            | 无驱型导向轴          |
| 最高速度            | 3 m/s           |
| 耐腐蚀等级 CRC       | 0               |
| 环境温度            | -10 ... 60 °C   |
| 最大输出力Fy         | 5,400 N         |
| 最大输出力Fz         | 5,600 N         |
| 最大扭矩Mx          | 375 Nm          |
| 最大扭矩My          | 560 Nm          |
| 最大扭矩Mz          | 540 Nm          |
| 移动质量            | 3,300 g         |
| 0 mm行程时的移动质量    | 3,300 g         |
| 每10 mm 行程所增加的重量 | 176 g           |
| 0 mm行程时的基本重量    | 11,800 g        |
| 导向元件的材料信息       | 钢               |
| 外壳的材料信息         | 锻造铝合金<br>阳极氧化处理 |