


# 空位堵头 QSP17-PTB

产品代号: 172996

FESTO



## 技术参数

特性	值
尺寸	标准
装配位置	任意
设计	直列式结构
包装数量	1
整个温度范围内的气源压力	0.095 ... 1 MPa
整个温度范围内的工作压力	0.95 ... 10 bar
整个温度范围内的气源压力	13.775 ... 145 psi
海事分类	看证书
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	4.7 g
安装类型	固定针
气动连接, 气口 1	卡盒17 mm
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PA
材料信息, 管密封	NBR