

减压阀

LR-3/8-D-7-O-MIDI-NPT

产品代号: 173659

传统型 - 不用于新项目

不带螺纹连接板，接头螺纹在外壳上，不带压力表
通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，
可以找到最新的替代产品

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|---|
| 尺寸 | Midi型 |
| 系列 | D |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体 |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 输出空气的纯净度 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体 |
| 气动连接, 气口 1 | 3/8 NPT |
| 气动连接, 气口 2 | 3/8 NPT |
| 材料备注 | 符合 RoHS |