


精细过滤器 LFMB-1-D-MAXI-A-NPT

产品代号: 173723
传统型 - 不用于新项目

FESTO

带 1 衲虑芯, 金属保护罩

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符,
可以找到最新的替代产品



技术参数

| 特性 | 值 |
|---------------|--|
| 系列 | D |
| 尺寸 | Maxi |
| 过滤等级 | 1 µm |
| 冷凝水排放 | 全自动 |
| 工作压力 | 2 ... 12 bar |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性气体 |
| 输出空气的纯净度 | 压缩空气符合 ISO 8573-1:2010 [5:7:3] 惰性气体 |
| 空气质量等级的最高标准流量 | 2,780 l/min |
| 空气质量等级的最低标准流量 | 620 l/min |
| 过滤器功效 | 99.99 % |
| 杯罩保护 | 金属保护罩 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介质温度 | 1.5 ... 60 °C |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 残渣油的成分 | 0.5 mg/m ³ |
| 安装类型 | 线路安装 带安装支架 可选 |
| 装配位置 | 垂直 |
| 气动连接, 气口 1 | 1 NPT |
| 气动连接, 气口 2 | 1 NPT |
| 材料信息, 壳体 | 牙铸锌 |
| 材料信息, 过滤器 | 硼硅酸盐纤维 |
| 材料信息, 碗 | PC |
| 材料备注 | 符合 RoHS |