


精细过滤器 LFMA-1/4-D-MINI-NPT

产品代号: 173726
传统型 - 不用于新项目

FESTO

带 0,01 微米滤芯, 金属保护罩

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符,
可以找到最新的替代产品



技术参数

特性	值
系列	D
尺寸	Mini型
过滤等级	0.01 µm
冷凝水排放	手控装置, 按钮方式
工作压力	1 ... 16 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性气体
进出口的空气纯净度	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [1:7:2] 惰性气体
空气质量等级的最高标准流量	410 l/min
空气质量等级的最低标准流量	100 l/min
过滤器功效	99.9999 %
杯罩保护	金属保护罩
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	1.5 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
残渣油的成分	0.01 mg/m ³
安装类型	线路安装 带安装支架 可选
装配位置	垂直
气动连接, 气口 1	1/4 NPT
气动连接, 气口 2	1/4 NPT
材料信息, 壳体	牙铸锌
材料信息, 过滤器	硼硅酸盐纤维
材料信息, 碗	PC
材料备注	符合 RoHS