

# 油雾器 LOE-3/8-D-MIDI-NPT

订货号: 173823

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值  |
|---------------------|--|
| 最大贮油量               | 110 cm <sup>3</sup>                      |
| 保护罩                 | 金属保护罩                                    |
| 工作压力                | 16 bar                                   |
| 油雾器功能的最小流量          | 8 l/min                                  |
| 标准标称流量              | 5500 l/min                               |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性气体 |
| 工作和先导介质说明           | 不可用润滑介质工作                                |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                        |
| 输出口空气纯净度等级          | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:-]<br>惰性气体 |
| 介质温度                | -10 °C...60 °C                           |
| 环境温度                | -10 °C...60 °C                           |
| 安装方式                | 带附件                                      |
| 气接口, 气口 1           | 3/8 NPT                                  |
| 气接口, 气口 2           | 3/8 NPT                                  |
| 材料说明                | RoHS 合规                                  |
| 碗罩材料                | PC                                       |