

油雾器 LOE-3/4-D-MIDI-NPT

订货号: 173825

FESTO



数据表

特性	值
最大贮油量	110 cm ³
保护罩	金属保护罩
工作压力	16 bar
油雾器功能的最小流量	8 l/min
标准标称流量	6300 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
工作和先导介质说明	不可用润滑介质工作
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
输出口空气纯净度等级	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:-] 惰性气体
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
安装方式	带附件
气接口, 气口 1	3/4 NPT
气接口, 气口 2	3/4 NPT
材料说明	RoHS 合规
碗罩材料	PC