

气源处理装置 FRC-3/8-D-7-MIDI-NPT

订货号: 173858

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--|
| 规格 | Midi |
| 安装位置 | 垂直 |
| 冷凝水排放装置 | 手控装置, 非锁定式 |
| 过滤等级 | 40 µm |
| 工作压力 | 1 bar...16 bar |
| 压力调节范围 | 0.5 bar...7 bar |
| 标准标称流量 | 2000 l/min |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 惰性气体 |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 输出口空气纯净度等级 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:8:-] 惰性气体 |
| 介质温度 | -10 °C...60 °C |
| 环境温度 | -10 °C...60 °C |
| 产品重量 | 1440 g |
| 安装方式 | 要么: 管式安装 通过安装支架 |
| 气接口, 气口 1 | 3/8 NPT |
| 气接口, 气口 2 | 3/8 NPT |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 外壳材料 | 压铸锌 |
| 碗罩材料 | PC |