

气源处理装置 FRC-1/2-D-5M-MIDI-A-NPT

订货号: 173865

FESTO



数据表

特性	值
规格	Midi
安装位置	垂直
冷凝水排放装置	全自动
过滤等级	5 µm
工作压力	2 bar...12 bar
压力调节范围	0.5 bar...12 bar
标准标称流量	1800 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 惰性气体
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
输出口空气纯净度等级	压缩空气, 符合 8573-1:2010 [6:8:-] 惰性气体
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	1440 g
安装方式	要么: 管式安装 通过安装支架
气接口, 气口 1	1/2 NPT
气接口, 气口 2	1/2 NPT
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	压铸锌
碗罩材料	PC