

# 气源处理装置 FRC-1-D-7-MAXI-A-NPT

订货号: 173891

FESTO



## 数据表

特性	值
规格	Maxi
安装位置	垂直
冷凝水排放装置	全自动
过滤等级	40 µm
工作压力	2 bar...12 bar
标准标称流量	8700 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[-:--]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	2520 g
安装方式	要么: 管式安装 通过安装支架
气接口, 气口 1	1 NPT
气接口, 气口 2	1 NPT
外壳材料	压铸锌
碗罩材料	PC