

电气模块 CP-A08-M12-5POL

订货号: 175640

FESTO



数据表

特性	值
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟防爆指令 (ATEX) 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 EMC 指令 根据 UK EX 指令 符合英国 RoHS 指令
KC 标记	KC-EMV
认证	c UL us - 认证 (OL)
防爆	Ⅱ 2 (ATEX) 2 区 (UKEX) Ⅱ 22 (ATEX) 22 区 (UKEX)
ATEX 气体类别	II 3G
ATEX 防尘类别	II 3D
欧盟境外防爆认证	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
气体防爆阻燃类型	Ex ec IIC T5 Gc X
防尘防爆阻燃类型	Ex tc IIIC T80°C IP65 Dc X
防爆环境温度	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C