


圆形气缸

DSA-H-32- -P-Q


产品代号: 176414

FESTO

具有适合直接安装的轴承盖, 端盖气接口和气缸轴线相垂直,
采用方形活塞杆
该产品只可从 Festo Korea Co. Ltd 订购



典型表现



技术参数

特性	值
行程	1 ... 500 mm
活塞直径	32 mm
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
防止扭转/导向	方形导向
工作压力	1 ... 10 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2
环境温度	-20 ... 80 °C
6 bar时的理论作用力, 回复行程	415 N
6 bar时的理论作用力, 进程	483 N
0 mm行程时的移动质量	222 g
每10 mm 行程所增加的重量	15.4 g
0 mm行程时的基本重量	312 g
每 10 mm 行程的附加质量系数	8.9 g
气动连接	M6
盖子的材料信息	锻造铝合金
密封件的材料信息	NBR TPE-U(PU)
外壳的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀
活塞杆的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀