

硬管 PQ-AL-18X1X3000

订货号: 177734

FESTO



数据表

特性	值
外径	18 mm
内径	16 mm
取决于温度的工作压力	-0.95 bar...15 bar
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-25 °C...75 °C
环境温度	-30 °C...75 °C
产品重量 (取决于长度)	0.144 kg/m
颜色	银色
材料说明	RoHS 合规
气管材料	精制铝合金