

塑料气管 PUN-12X2-GE

订货号: 178421

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 外径 | 12 mm |
| 流量相关弯曲半径 | 62 mm |
| 内径 | 8 mm |
| 最小弯曲半径 | 33 mm |
| 使用说明 | 基于 TPE-U 酯 尽在塑料气管的护套不含磷酸酯的情况下，其方可与电缆接触，否则或对塑料气管造成损坏。 |
| 气管特征 | 适用于拖链 |
| 工作压力时完整温度范围 | -0.095 MPa...0.7 MPa -13.775 psi...101.5 psi |
| 工作压力完整温度范围 | -0.95 bar...7 bar |
| 取决于温度的工作压力 | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| 认证 | 德国技术监督协会 (TÜV) |
| 证书签发机构 | B 013277 0506 00 |
| 工作介质 | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| 材料的防火测试 | UL94 HB |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 环境温度 | -35 °C...60 °C |
| 产品重量 (取决于长度) | 0.0767 kg/m |
| 气动接口 | 用于快插接头，外径 12 mm |
| 颜色 | 黄色 |
| 肖氏硬度 | D 52 +/- 3 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 气管材料 | TPE-U(PU) |