

插座 FBSD-GD-9-5POL

订货号: 18324

FESTO



数据表

特性	值
基于标准	EN 61076-2-101 EN 61984
安装方式	通过管接螺母安装
安装位置	可选
产品重量	33 g
电气接口	5 针 直列式插座/螺纹端子 类型 A M12x1
工作电压范围 DC	60 V
工作电压范围 AC	60 V
40°C 时的额定电流	4 A
抗电涌性	1.5 kV
电缆接头	Pg 9
许用的电缆直径	6 mm...8 mm
接口横截面	0.75 mm ²
防护等级	IP67
环境温度	-40 °C...85 °C
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟低电压指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国电气设备相关规定
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
外壳材料	加强型聚酰胺
外壳颜色	黑色
管接螺母材料	压铸锌 镀镍
电触头材料	青铜 镀镍和镀金