



# 紧凑型气缸

## ADVUL-20-15-P-A-CT

产品代号: 183395

FESTO

位置感测，带防止活塞杆转动的导柱。



### 技术参数

特性	值
行程	15 mm
活塞直径	20 mm
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
装配位置	任何
活塞杆末端	阴螺纹
设计结构	活塞 活塞杆
位置检测	用于接近式传感器
Variants	单端活塞杆
防止扭转/导向	带轭导向杆
工作压力	1.5 ... 10 bar
工作模式	双作用
工作介质	干燥压缩空气，经润滑或未经润滑
耐腐蚀等级 CRC	2
环境温度	-5 ... 60 °C
在终端位置的冲击能量	0.14 J
6 bar时的理论作用力，回复行程	141 N
6 bar时的理论作用力，进程	188 N
安装类型	带附件 可选 带通孔
气动连接	M5
材料备注	不含有黄铜和PTFE
柱(头)螺栓的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀
盖子的材料信息	锻造铝合金
动态密封的材料信息	TPE-U(PU) NBR
活塞杆的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀
气缸缸筒的材料信息	锻造铝合金