

# 快插接头 QSM-M3-3/16-I-U-M

订货号: 183752

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值   |
|---------------------|---|
| 规格                  | Mini  |
| 公称通径                | 0,055 in                                    |
| 旋入螺钉上的密封件类型         | 密封圈   |
| 安装位置                | 可选  |
| 设计                  | 直列式设计                                       |
| 包规格                 | 1   |
| 结构特点                | 推挽原理  |
| 工作压力时完整温度范围         | -0.095 MPa...1 MPa<br>-13.775 psi...145 psi |
| 工作压力完整温度范围          | -0.95 bar...10 bar                          |
| 海事分类                | 参见证书  |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]             |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作                                    |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 1 - 低耐腐蚀能力                                  |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| 环境温度                | 0 °C...60 °C<br>32 °F...140 °F              |
| 标称扭矩                | 0,354 ft-lbf                                |
| 标称紧固扭矩公差            | ± 55%                                       |
| 产品重量                | 98,9 oz                                     |
| 安装方式                | 内六角, A/F 1.5 mm                             |
| 气接口, 气口 1           | 外螺纹 M3                                      |
| 气接口, 气口 2           | 适用于气管外径 3/16"                               |
| 释放环颜色               | 灰色  |
| 材料说明                | RoHS 合规                                     |
| 外壳材料                | 黄铜<br>镀镍                                    |
| 释放环材料               | POM   |
| 气管密封件材料             | NBR   |
| 气管夹紧元件材料            | 高合金不锈钢                                      |