



# 前面板安装式阀 SV/O-3-PK-3X2

产品代号: 184135

FESTO



## 技术参数

特性	值
阀功能	2x3/2 常闭, 单电控
标准额定流量	70 l/min
工作压力	0 ... 8 bar
复位类型	机械弹簧
额定尺寸	2.5 mm
密封原则	软性
装配位置	任意
先导类型	直接
流动方向	不可逆
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	34 g
安装类型	带通孔
气动连接, 气口 1	PK-3
气动连接, 气口 2	PK-3
材料信息, 密封	NBR