


# T形转接器 FB-TA-1

产品代号: 18499

FESTO

用于阀岛现场总线接口。



## 技术参数

特性	值
装配位置	任意
工作电压范围 AC	$\leq 10 \text{ V}$
工作电压范围 DC	$\leq 30 \text{ V}$
许用的电流负载	4 A
防护等级	IP67
环境温度	-25 ... 90 °C
产品重量	23 g
电连接	插头 / 插座 M12x1 / M12x1 5针 / 5针
电缆结构	2x0,25
电缆直径	5 mm
安装类型	带套筒螺母
外壳的材料信息	PA
电缆护套的材料信息	PVC
卷曲接头的材料信息	黄铜 镀镍和镀锡