

圆形气缸 CRDSNU-1/2"- -P-A


产品代号: 185380

FESTO


抗酸耐腐蚀,
符合国际和欧洲标准 DIN ISO 6432, 用于非接触式感测,
端位带弹性缓冲环.

该产品只可从 Festo USA 订购

将要停止供货的型号。供货至 2012 年。



Exemplary
representation



技术参数

特性	值
行程	0.4 ... 8 "
活塞直径	1/2"
基于标准	ISO 6432
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
活塞杆末端	阳螺纹
工作压力	1 ... 10 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	4
环境温度	-20 ... 80 °C
6 bar 时的理论作用力, 回复行程	51 N
6 bar 时的理论作用力, 进程	68 N
每 10 mm 行程的附加质量系数	40.1 g
气动连接	UNF5-44
盖子的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀
密封件的材料信息	TPE-U(PU)
外壳的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀
活塞杆的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀