

# T 型快插接头 QST-V0-G1/2-10

订货号: 186345

FESTO



## 数据表

特性	值
规格	标准
公称通径	8.3 mm
材料的防火测试	UL94 V-0 ( 外壳 ) UL94 V-0 ( 解锁环 )
旋入螺钉上的密封件类型	密封圈
设计	T 型
包规格	1
结构特点	推挽原理
工作压力时完整温度范围	-0.095 MPa...1 MPa -13.775 psi...145 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...10 bar
工作压力说明	水：在最高温度 50°C 时，最大值为 0.6 MPa
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水 ( 液态，无冰 )
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	0 °C...60 °C
标称扭矩	26 Nm
标称紧固扭矩公差	± 20%
产品重量	73 g
安装方式	外六角，规格 24 mm
气接口，气口 1	外螺纹 G1/2
气接口，气口 2	适用于气管外径 10 mm
释放环颜色	黑色
旋入螺钉的材料	镀镍黄铜
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	PBT
螺纹密封件材料	铝 PBT
释放环材料	PBT
气管密封件材料	NBR

特性	值
气管夹紧元件材料	高合金不锈钢 黄铜