



油雾器 LOE-1/4-D-MIDI

产品代号: 186479
传统型 - 不用于新项目

FESTO

带金属保护罩

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，
可以找到最新的替代产品



技术参数

特性	值
尺寸	Midi型
系列	D
装配位置	垂直 +/- 5°
设计结构	比例式标准油雾器
最大储油能力	110 cm ³
杯罩保护	金属保护罩
工作压力	0 ... 16 bar
油雾器起作用所需的最小流量	8 l/min
标准额定流量	2,800 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
关于工作和先导介质的说明	不可使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-10 ... 60 °C
出口的空气纯净度	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:-] 惰性气体
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	630 g
安装类型	带附件
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 2	G1/4
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 碗	PC