

# 多针插座

## IMP2-SD-26-EA

产品代号: 18665

FESTO



### 技术参数

特性	值
许用的电缆直径	13.5 ... 15 mm
装配位置	任意
工作电压范围 AC	<= 250 V
许用的电流负载	7.5 A
防护等级	IP65
环境温度	-40 ... 125 °C
产品重量	97 g
电连接	插头插座 26针
电缆螺纹连接	Pg16
插头编码	Y -用于输入/输出
安装类型	带套筒螺母
密封件的材料信息	CR 耐光照, 耐油
外壳的材料信息	铜合金 镀镍
卷曲接头的材料信息	铜合金 镀金