

气路板模块 CPE14-PRSEO-2

订货号: 187830

FESTO



数据表

特性	值
最大阀位数量	2
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	85 g
底座的安装方法	通过通孔 带 H 型导轨
气接口, 气口 1	G3/8
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	加强型聚酰胺