

# 转接接头 MKA-PG29-M32

订货号: 1879672

FESTO



## 数据表

特性	值
安装位置	可选
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-40 °C...200 °C
安装方式	通过螺纹
材料说明	RoHS 合规
接头材料	黄铜 镀镍