

# 转接头 MKA-PG29-M40

订货号: 1879673

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值               |
|---------------------|-----------------|
| 安装位置                | 可选              |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力     |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L  |
| 环境温度                | -40 °C...200 °C |
| 安装方式                | 通过螺纹            |
| 材料说明                | RoHS 合规         |
| 接头材料                | 黄铜<br>镀镍        |