


插头插座 MSSD-EB-M12-MONO

产品代号: 188024

FESTO

用于阀 MEBH, MEOBH, MN2H, IMN2H



技术参数

特性	值
基于标准	EN 175301-803 EN 61076-2-101 EN 61984
切换位置指示器	LED
安装类型	通过M2.5中心螺丝安装在电磁阀上
产品重量	13.18 g
电接口 1	插座, 符合 EN175301-803, C型
电接口 2	直列式插头, M12x1, 2-针, A型编码
工作电压范围 DC	12 ... 24 V
额定工作电压 DC	24 V
工作电压范围 AC	12 ... 24 V
许用的电流负载	0.12 A
电泳强度	2.5 kV
防护等级	IP65
环境温度	-10 ... 50 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
材料信息, 壳体	PA
壳体颜色	透明
材料信息, 螺旋式锁	镀镍钢
材料信息, 密封	HNBR NBR
材料信息, 电气触片	镀银铜合金 黄铜, 镀金