

真空吸盘支架 ESH-HDL-3-QS

订货号: 189247

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---------------------------------|
| 吸盘支座的高度补偿器 | 20 mm |
| 体积 | 0.474 cm ³ |
| 安装位置 | 垂直 |
| 结构特点 | 真空口位于侧面 带高度补偿器 |
| 与吸盘支座关联 | 规格 3 |
| 工作介质 | 大气空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:--] |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 - 低耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-A1-L |
| 环境温度 | 0 °C...60 °C |
| 产品重量 | 65 g |
| 安装方式 | 通过锁紧螺母 |
| 真空吸盘安装 | M4 |
| 真空接口 | QS-6 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 密封件材料 | NBR 钢 |
| 支架材料 | 铝 镀镍黄铜 POM 回火钢 高合金钢 |