


真空吸盘支架 ESH-HF-3-M14X1

产品代号: 189262

FESTO

带灵活高度自调机构,直接拧入.



技术参数

特性	值
吸盘托架的高度补偿器	6 mm
额定尺寸	3.3 mm
容量	0.4 cm ³
装配位置	垂直
设计结构	真空接口位于顶部 具有高度补偿
与吸盘支架间的相互关系	尺寸 3
工作介质	大气环境基于 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-A1-L
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	54 g
安装类型	具有外 (内) 螺纹 通过真空口
吸盘安装件	M4
真空接口	M14x1
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR POM
材料信息, 支架	热处理钢