


# 扁平电缆 KASI-1,5-Z-100

订货号: 18941

FESTO



## 数据表

特性	值
产品重量	71 g
工作电压范围 DC	75 V
工作电压范围 AC	60 V
允许的电流负载	3 A
电缆长度	100 m
防护等级	IP65 带密封线缆末端
环境温度	-40 °C...85 °C
带移动电缆的环境温度	-25 °C...85 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
电缆护套材料	橡胶胶料
电缆护套颜色	黑色