

输入模块 CP-E16-M8-Z

订货号: 189670

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| CE 认证 (见合格声明) | 符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟防爆指令 (ATEX) 符合欧盟 RoHS 指令 |
| CE 标记 (见合格声明) | 符合英国 EMC 指令 根据 UK EX 指令 符合英国 RoHS 指令 |
| KC 标记 | KC-EMV |
| 认证 | RCM 商标 c UL us - 认证 (OL) |
| 防爆 | Ⅱ 3G (ATEX) 2 Ⅱ (UKEX) Ⅱ 22 (ATEX) 22 Ⅱ (UKEX) |
| ATEX 气体类别 | Ⅱ 3G |
| ATEX 防尘类别 | Ⅱ 3D |
| 欧盟境外防爆认证 | EPL Dc (GB) EPL Gc (GB) |
| 气体防爆阻燃类型 | Ex ec IIC T5 Gc X |
| 防尘防爆阻燃类型 | Ex tc IIIC T80°C IP65 Dc X |
| 防爆环境温度 | -5°C ≤ Ta ≤ +50°C |