



摆动驱动器 DRD-2-F04-C

产品代号: 189837

FESTO

双作用, 气接口符合标准 VDI/VDE 3845- 可以直接安装于蝶阀.



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------------------------------|---|
| 驱动器尺寸 | 2 |
| 法兰孔的样式 | F04 |
| 摆动角度 | 90 deg |
| 连接件接口符合标准 | ISO 5211 |
| 缓冲 | 无缓冲 |
| 装配位置 | 任何 |
| 工作模式 | 双作用 |
| 设计结构 | 齿轮齿条机构 |
| 位置检测 | 无 |
| 阀的接口符合标准 | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| 工作压力 | 2.5 ... 10 bar |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 4 |
| 环境温度 | -20 ... 80 °C |
| 6 bar时的扭矩 | 16.2 Nm |
| 6 bar时, 每循环 0.9070 的空气消耗 | 1.8 l |
| 产品重量 | 600 g |
| 主轴连接 | V11 |
| 气动连接 | 底座 G1/8 |
| 材料备注 | 含有PWIS 物质 |
| 驱动轴的材料信息 | 铝 阳极氧化处理 |
| 盖子的材料信息 | PA |
| 密封件的材料信息 | NBR |
| 外壳的材料信息 | 铝 阳极氧化处理 |