

阀岛

VISB-03-B


产品代号: 18990

FESTO

可编程

如果需要订货，先启动阀岛配置器

数据页上所给出的技术参数和相关的附件不一定完全与本产品相匹配，具体要看配置情况



典型表现

技术参数

~ConfIndependentDatasheet

特性	值
阀功能	5/2 单电控 5/2 双稳 5/3 中压式 5/3 中泄式 5/3 中封式
标准额定流量	300 ... 1,300 l/min
工作压力	-0.9 ... 10 bar
电连接	集成控制器
阀位的最大数量	26
压力区的最大数目	3
电气 I/O 系统	是
环境温度	-5 ... 50 °C
宽度	18 mm 26 mm
防护等级	IP65
排气功能	可节流
驱动类型	电气的
阀岛型号	03
设计结构	活塞滑块
先导气源	外置的 内置的
阀岛结构	模块化可扩展
具有内先导气源的阀岛的工作压力	4 ... 8 bar
先导压力	4 ... 6 bar
适合真空	是
额定工作电压 DC	24 V
耐腐蚀等级 CRC	2
介质温度	-5 ... 50 °C