

# 摆动驱动器 DRE-2-F03-Q08-FS-PS

产品代号: 189918

FESTO

单作用, 气接口符合标准 VDI/VDE 3845- 可以直接安装控制气阀.

该产品只可从 Festo USA 订购



## 技术参数

| 特性                       | 值                                       |
|--------------------------|---|
| 驱动器尺寸                    | 2                                       |
| 法兰孔的样式                   | F03                                     |
| 摆动角度                     | 90 deg                                  |
| 连接件接口符合标准                | ISO 5211                                |
| 缓冲                       | 无缓冲                                     |
| 装配位置                     | 任意                                      |
| 工作模式                     | 单作用                                     |
| 设计结构                     | 齿轮齿条机构                                  |
| 位置检测                     | 无                                       |
| 阀的接口符合标准                 | VDI/VDE 3845 (NAMUR)                    |
| 工作压力                     | 2 ... 10 bar                            |
| 工作介质                     | 压缩空气符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]           |
| 关于工作和先导介质的说明             | 可以使用经过润滑的压缩空气<br>(一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC                | 3                                       |
| 环境温度                     | -20 ... 80 °C                           |
| 6 bar时, 每循环 0.9070 的空气消耗 | 1.2 l                                   |
| 产品重量                     | 600 g                                   |
| 主轴连接                     | V09                                     |
| 气动连接                     | 底座<br>G1/8                              |
| 材料备注                     | 含有 PWIS 物质                              |
| 驱动轴的材料信息                 | 铝<br>阳极氧化处理                             |
| 盖子的材料信息                  | PA                                      |
| 密封件的材料信息                 | NBR                                     |
| 外壳的材料信息                  | 铝<br>阳极氧化处理                             |