


# 摆动驱动器 DRE-100-F12-Q08-FS-O-PS

产品代号: 190318

FESTO

单作用, 气接口符合标准 VDI/VDE 3845- 可以直接安装控制气阀.

该产品只可从 Festo USA 订购



## 技术参数

| 特性                       | 值                      |
|--------------------------|------------------------|
| 驱动器尺寸                    | 100                    |
| 法兰孔的样式                   | F12                    |
| 摆动角度                     | 90 deg                 |
| 连接件接口符合标准                | ISO 5211               |
| 缓冲                       | 无缓冲                    |
| 装配位置                     | 任何                     |
| 工作模式                     | 单作用                    |
| 设计结构                     | 齿轮齿条机构                 |
| 位置检测                     | 无                      |
| 阀的接口符合标准                 | VDI/VDE 3845 (NAMUR)   |
| 工作压力                     | 2 ... 10 bar           |
| ATEX标识                   | II 2 GD c X            |
| ATEX环境温度                 | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C     |
| 工作介质                     | 干燥压缩空气, 经润滑或未经润滑       |
| CE 符号 (参见符合的标准)          | 根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX) |
| 耐腐蚀等级 CRC                | 3                      |
| 环境温度                     | -20 ... 80 °C          |
| 6 bar时, 每循环 0°/90° 的空气消耗 | 24 l                   |
| 产品重量                     | 22,900 g               |
| 主轴连接                     | V27                    |
| 气动连接                     | 底座<br>G1/4             |
| 材料备注                     | 含有PWIS 物质              |