

# 定差减压阀 LRL-3/8-NPT-QS-1/2-U

产品代号: 190901  
将被停止供应的产品

不带压力表, 带外螺纹和QS 插头连接件。  
将停止供货的产品，  
供货至2023。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



## 技术参数

| 特性           | 值                                       |
|--------------|---|
| 控制器功能        | 差压, 恒定                                  |
| 气动连接, 气口 1   | 3/8 NPT                                 |
| 气动连接, 气口 2   | QS-1/2                                  |
| 安装类型         | 具有螺纹的                                   |
| 气源压力1 MPa    | 0 ... 0.9 MPa                           |
| 输入压力 1       | 0 ... 9 bar                             |
| 气源压力1 psi    | 0 ... 130.5 psi                         |
| 环境温度         | 0 ... 60 °C                             |
| 材料信息, 壳体     | PBT-加强                                  |
| 工作介质         | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]            |
| 装配位置         | 任意                                      |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气<br>(一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| PWIS 符合性     | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 产品重量         | 76 g                                    |
| 材料信息, 螺纹塞    | 黄铜                                      |
| 材料备注         | 符合 RoHS                                 |