

# 真空吸盘 ESV-30-SN

产品代号: 190984

FESTO

易损件, 容易互换



## 技术参数

| 特性           | 值                                    |
|--------------|--------------------------------------|
| 最小的工件半径      | 110 mm                               |
| 吸盘直径         | 30 mm                                |
| 吸盘容积         | 0.867 cm <sup>3</sup>                |
| 连接的位置        | 位于顶部                                 |
| 装配位置         | 任意                                   |
| 吸盘形状         | 圆形扁平                                 |
| 工作压力 MPa     | -95 ... 0 kPa                        |
| 工作压力         | -0.95 ... 0 bar<br>-13.775 ... 0 psi |
| 额定工作压力       | -70 kPa                              |
| 额定工作气压       | -0.7 bar                             |
| 额定工作压力 (psi) | -10.15 psi                           |
| 工作介质         | 大气环境基于 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]       |
| PWIS 符合性     | VDMA24364-A1-L                       |
| 食品安全         | 参见补充材料信息                             |
| 环境温度         | -10 ... 70 °C                        |
| 额定工作压力时的保持力  | 40.8 N                               |
| 产品重量         | 2.7 g                                |
| 颜色           | 黑色                                   |
| 肖氏硬度         | 60 +/- 5                             |
| 材料备注         | 符合 RoHS                              |
| 材料信息, 吸盘     | NBR                                  |