


不带接头的真空吸盘 ESV-30-CS

订货号: 191074

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 真空吸盘的高度补偿器 | 10.5 mm |
| 最小工件半径 | 80 mm |
| 真空吸盘直径 | 30 mm |
| 真空吸盘容积 | 9.47 cm ³ |
| 接口位置 | 顶部 |
| 安装位置 | 可选 |
| 真空吸盘形状 | 波纹管, 3.5 褶 |
| 工作压力 | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| 额定工作压力 | -70 kPa -10.15 psi |
| 标称工作压力 | -0.7 bar |
| 工作介质 | 大气空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III |
| 适合食品行业使用 | 见补充材料说明 |
| 环境温度 | -30 °C...180 °C |
| 额定工作压力时的保持力 | 20.8 N |
| 产品重量 | 5.8 g |
| 颜色 | 透明 |
| 肖氏硬度 | 50 +/- 5 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 真空吸盘材料 | VMQ (硅) |