



# 圆形气缸

## ESEU-12-50-P-A-MA

产品代号: 191144

FESTO

端盖，采用轴向气源接入方式  
将停产的产品，供货至 2011.



## 技术参数

| 特性              | 值                 |
|-----------------|-------------------|
| 行程              | 50 mm             |
| 活塞直径            | 12 mm             |
| 缓冲              | P: 两端带弹性缓冲环/板     |
| 装配位置            | 任何                |
| 设计结构            | 活塞<br>活塞杆<br>气缸缸筒 |
| 位置检测            | 用于接近式传感器          |
| Variants        | 轴向供气              |
| 工作压力            | 2 ... 6 bar       |
| 工作模式            | 单作用<br>推的动作       |
| 工作介质            | 干燥压缩空气，经润滑或未经润滑   |
| 耐腐蚀等级 CRC       | 1                 |
| 环境温度            | 0 ... 80 °C       |
| 6 bar时的理论作用力，进程 | 61 N              |
| 0 mm行程时的移动质量    | 14.3 g            |
| 每10 mm 行程所增加的重量 | 4.4 g             |
| 0 mm行程时的基本重量    | 33.7 g            |
| 安装类型            | 带附件               |
| 气动连接            | M5                |
| 材料备注            | 含有PWIS 物质         |
| 盖子的材料信息         | 锻造铝合金             |
| 密封件的材料信息        | TPE-U(PU)         |
| 外壳的材料信息         | 高合金钢, 耐腐蚀         |
| 活塞杆的材料信息        | 高合金钢, 耐腐蚀         |