


弹性缓冲器 YSRW-5-8

订货号: 191192

FESTO



数据表

特性	值
规格	5
行程	8 mm
缓冲	自调节 软性特征曲线
安装位置	可选
位置检测	无
最大冲击速度	2 m/s
室温下的复位时间	0.2 s
最低环境温度下的重置时间	1 s
工作模式	单作用 推
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 °C...80 °C
缓冲长度	8 mm
最大停止力	200 N
每个行程的最大能耗	1.3 J
每小时最大能耗	10000 J
最大残余能量	0.01 J
重置力	0.9 N
最小插入力	7.5 N
产品重量	8 g
质量范围	2 kg
安装方式	通过锁紧螺母
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
外壳材料	高合金钢
活塞杆材料	高合金钢