



真空过滤器 ESF-4B

产品代号: 191204

FESTO



技术参数

特性	值
装配位置	任意
过滤等级	10 µm
工作压力	-0.95 ... 4 bar
负压-0.075 MPa (-0.75 bar, -10.875 psi)时的流量	270 l/min
工作介质	大气环境基于 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-A1-L
环境温度	0 ... 60 °C
产品重量	19 g
安装类型	具有外 (内) 螺纹 通过真空口
气动连接	M6
真空接口	M6
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 过滤器	PVF
材料信息, 壳体	铝 镀镍黄铜