

发光密封件 MC-LD-12-24DC

订货号: 19145

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 开关位置指示器 | LED |
| 安装方式 | 通过 M3 中央螺丝安装在电磁阀上 |
| 产品重量 | 1.6 g |
| 电气接口 | 类型 A 符合 DIN EN 175301-803 标准 方形结构 MSC |
| 工作电压范围 DC | 12 V...24 V |
| 保护导线接口 | 可用 |
| 发光密封件的标称功率 | 0.05 W |
| 防护等级 | IP65 |
| 环境温度 | -25 °C...85 °C |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 外壳材料 | TPE-U(PU) |
| 颜色 | 透明 |