


导向气缸 FEN-100- -

产品代号: 19176

FESTO

将停止供货, 截至日期2008



技术参数

特性	值
尺寸	100
行程	10 ... 500 mm
装配位置	任何
导向	普通轴承导向
设计结构	导向
环境温度	-20 ... 80 °C
置换力	70 N
每10 mm 行程所增加的重量	70 g
0 mm行程时的基本重量	13,420 g
安装类型	具有内 (阴) 螺纹
导向元件的材料信息	高合金钢
外壳的材料信息	锻造铝合金 阳极氧化处理