

# 过滤器

## LF-D-5M-MINI

产品代号: 192557

传统型 - 不用于新项目

不带具有 FRB 螺栓的螺纹连接板. 过滤等级: 5 袂, 带保护罩和手动冷凝水排放。

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符, 可以找到最新的替代产品

FESTO



### 技术参数

特性	值
尺寸	Mini型
系列	D
装配位置	垂直 +/- 5°
过滤等级	5 µm
冷凝水排放	手动旋转
设计结构	具有离心式分离器的烧结滤芯
冷凝物最大容积	22 cm <sup>3</sup>
杯罩保护	金属保护罩
工作压力	0 ... 16 bar
工作介质	压缩空气符合ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
出口的空气纯净度	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性气体
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	250 g
安装类型	线路安装 带附件
气动连接, 气口 1	底座
气动连接, 气口 2	底座
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 过滤器	PE
材料信息, 壳体	牙铸锌
材料信息, 碗	PC