

插座 MSSD-C-S-M16

订货号: 192748

FESTO



数据表

特性	值
连接频率	10
安装方式	通过 M3 中央螺丝安装在电磁阀上
安装位置	可选
产品重量	38 g
电气接口	4 针 ?? 类型 A
电缆直径	5.5 mm...8 mm
标称导线横截面积	0.5 mm ² ...1 mm ²
防护等级	IP67 符合 IEC 60529 标准
环境温度	-25 °C...90 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
外壳材料	PA
外壳颜色	黑色